




Basiselement wipdrukcontact 10 A 250 V~ wisseldrukcontact 2-voudig



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 met bevestigingsklauwen	3155 00	10	27,75	01	4010337039112
 zonder bevestigingsklauwen	3875 00	10	27,75	01	4010337064688

Technische gegevens

Inbouwdiepte:	32 mm
Aansluitingdoorsnede - voor stijve en flexibele geleiders tot:	2.5mm ²