



Basiselement wipdrukcontact 10 A 250 V~ wisseldrukcontact 1-polig



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 met bevestigingsklauwen	3156 00	10	11,91	01	4010337039099
 zonder bevestigingsklauwen	3876 00	10/100	11,91	01	4010337064695

Technische gegevens

Inbouwdiepte

- 3156 00:	32 mm
- 3876 00:	23 mm

Aansluitingdoorsnede

- voor massieve en soepele geleiders tot:	2.5mm ²
---	--------------------

Aanwijzingen

- Ook verlichtbaar aan te sluiten.