




## Basiselement wipjaloeziedrukcontact 10 A 250 V~



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 met bevestigingsklauwen	3158 00	10/100	27,93	01	4010337039235
 zonder bevestigingsklauwen	3878 00	10	27,93	01	4010337064442

### Kenmerken

- Met vergrendeling tegen dubbelzijdig inschakelen.
- Elektrisch en mechanisch vergrendeld.

### Technische gegevens

#### Inbouwdiepte

- 3158 00: 32 mm
- 3878 00: 23 mm

#### Aansluitingdoorsnede

- voor stijve en flexibele geleiders tot: 2.5mm<sup>2</sup>

### Aanwijzingen

- Als neveneenheid geschikt voor basiselement jaloeziebesturing met parallelaansluiting.