


## Wipjaloeziedrukcontact 10 A 250 V~ met pijlsymbolen en montageplaat



| Specificatie   | Art. nr. | VE  | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN           |
|--|----------|-----|--------------------|----|---------------|
|  zuiver wit | 3158 13  | 1/5 |                    | 13 | 4010337112594 |

### Kenmerken

- Met vergrendeling tegen dubbelzijdig inschakelen.
- Elektrisch en mechanisch vergrendeld.

### Technische gegevens

Aansluitingdoorsnede  
- voor stijve en flexibele geleiders tot: 2.5mm<sup>2</sup>

### Levering

- Alle apparaten worden compleet met montageplaat, kabel- en kanaalvoer geleverd.