



## Basiselement wipjaloezieschakelaar 10 A 250 V~



| Specificatie   | Art. nr. | VE     | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN           |
|--|----------|--------|--------------------|----|---------------|
|  met bevestigingsklauwen      | 3159 00  | 10/100 | 27,93              | 01 | 4010337039211 |
|  zonder bevestigingsklauwen | 3879 00  | 10     | 27,93              | 01 | 4010337064428 |

### Kenmerken

- Met vergrendeling tegen dubbelzijdig inschakelen.
- Elektrisch en mechanisch vergrendeld.

### Technische gegevens

|   |                    |
|---|--------------------|
| Inbouwdiepte                              |                    |
| - 3159 00:                                | 32 mm              |
| - 3879 00:                                | 23 mm              |
| Aansluitingdoorsnede                      |                    |
| - voor massieve en soepele geleiders tot: | 2.5mm <sup>2</sup> |

### Aanwijzingen

- Als neveneenheid geschikt voor basiselement jaloeziebesturing met parallelaansluiting.