



**Basiselement wipcontroleschakelaar 16 AX 250 V~
met oranje led-verlichtingselement 230 V~
universele uit-wisselschakelaar**



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 met bevestigingsklauwen	3186 00	10/100	34,71	01	4010337124443

Kenmerken

- Voor het schakelen van grote lasten

Technische gegevens

Inbouwdiepte:	32 mm
Aansluitingdoorsnede - voor stijve en flexibele geleiders tot:	2.5mm ²
Nominaal vermogen - LEDi/ CFLi:	100 W

Aanwijzingen

- Ook verlichtbaar aan te sluiten.