










Wip met controlevenster



| Specificatie | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN |
|---|----------|--------|--------------------|----|---------------|
|  crème wit glanzend | 3290 01 | 1 | 5,82 | 01 | 4010337041610 |
|  zuiver wit glanzend | 3290 03 | 10/100 | 5,82 | 01 | 4010337041627 |
|  zuiver wit mat | 3290 27 | 10 | 5,82 | 01 | 4010337041641 |
|  antraciet | 3290 28 | 10 | 6,34 | 11 | 4010337041658 |
|  kleur aluminium | 3290 26 | 1 | 9,59 | 11 | 4010337041634 |
|  zwart mat | 3290 005 | 10 | 9,59 | 11 | 4010337067047 |
|  grijs mat | 3290 015 | 10 | 9,59 | 11 | 4010337110491 |
|  edelstaal | 3290 600 | 1/5 | 16,89 | 11 | 4010337045403 |

Kenmerken

- Zwevende schakelaarwip zorgt voor automatische en precieze positionering van de wip in het afdekraam.
 - Snelle bevestiging (3,5 slagen per bevestigingsklauw).
 - Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1 / sleufkop / PH.
 - Spanningscontrole van voren mogelijk.
 - Een uniforme striplengte (11 mm) voor schakelaars en wandcon-tactdozen zorgt voor een snellere en efficiëntere montage.
 - Gebruik van massief en soepel draadmateriaal mogelijk.
 - Goed toegankelijke ontgrendelhendel.
 - Breukvaste sokkel van thermoplast.
 - Standaard led-verlichtingselementen van voren inzetbaar.
 - Door 180°-draaiing van het verlichtingselement kan afhankelijk van de schakelaar worden gewisseld tussen controleverlichting en continuverlichting.
-