










Wip 2-voudig met pijlsymbool



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 crème wit glanzend	3294 01	10	10,84	01	4010337041191
 zuiver wit glanzend	3294 03	10/100	10,84	01	4010337041429
 zuiver wit mat	3294 27	10	10,84	01	4010337041443
 antraciet	3294 28	10	11,41	11	4010337041450
 kleur aluminium	3294 26	10	14,70	11	4010337041436
 zwart mat	3294 005	10	15,15	11	4010337065746
 grijs mat	3294 015	10	15,15	11	4010337110507
 edelstaal	3294 600	10	21,96	11	4010337045380

Kenmerken

- Zwevende schakelaarwip zorgt voor automatische en precieze positionering van de wip in het afdekraam.
 - Snelle bevestiging (3,5 slagen per bevestigingsklauw).
 - Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1 / sleufkop / PH.
 - Spanningscontrole van voren mogelijk.
 - Een uniforme striplengte (11 mm) voor schakelaars en wandcon-tactdozen zorgt voor een snellere en efficiëntere montage.
 - Gebruik van massief en soepel draadmateriaal mogelijk.
 - Goed toegankelijke ontgrendelhendel.
 - Breukvaste sokkel van thermoplast.
 - Standaard led-verlichtingselementen van voren inzetbaar.
 - Door 180°-draaiing van het verlichtingselement kan afhankelijk van de schakelaar worden gewisseld tussen controleverlichting en continuverlichting.
-