









Wip 2-voudig



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 crème wit glanzend	3295 01	10	7,91	01	4010337040811
 zuiver wit glanzend	3295 03	10/100	7,91	01	4010337040828
 zuiver wit mat	3295 27	10	7,91	01	4010337040842
 antraciet	3295 28	10	8,49	11	4010337040859
 kleur aluminium	3295 26	10	11,78	11	4010337040835
 zwart mat	3295 005	10	11,78	11	4010337065616
 grijs mat	3295 015	10	11,78	11	4010337110514
 edelstaal	3295 600	1/5	19,02	11	4010337045267

Kenmerken

- Zwevende schakelaarwip zorgt voor automatische en precieze positionering van de wip in het afdekraam.
 - Snelle bevestiging (3,5 slagen per bevestigingsklauw).
 - Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1 / sleufkop / PH.
 - Spanningscontrole van voren mogelijk.
 - Een uniforme striplengte (11 mm) voor schakelaars en wandcon-tactdozen zorgt voor een snellere en efficiëntere montage.
 - Gebruik van massief en soepel draadmateriaal mogelijk.
 - Goed toegankelijke ontgrendelhendel.
 - Breukvaste sokkel van thermoplast.
 - Standaard led-verlichtingselementen van voren inzetbaar.
 - Door 180°-draaiing van het verlichtingselement kan afhankelijk van de schakelaar worden gewisseld tussen controleverlichting en continuverlichting.
-