










Wip



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 crème wit glanzend	3296 01	10	4,16	21	4010337039341
 zuiver wit glanzend	3296 03	10/100	4,16	21	4010337039358
 zuiver wit mat	3296 27	10/100	4,16	21	4010337039372
 antraciet	3296 28	10/100	4,89	11	4010337039389
 kleur aluminium	3296 26	10	8,18	11	4010337039365
 zwart mat	3296 005	10	8,18	11	4010337065593
 grijs mat	3296 015	10	8,18	11	4010337110521
 edelstaal	3296 600	10	15,44	11	4010337043867

Kenmerken

- Zwevende schakelaarwip zorgt voor automatische en precieze positionering van de wip in het afdekraam.
 - Snelle bevestiging (3,5 slagen per bevestigingsklauw).
 - Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1 / sleufkop / PH.
 - Spanningscontrole van voren mogelijk.
 - Een uniforme striplengte (11 mm) voor schakelaars en wandcon-tactdozen zorgt voor een snellere en efficiëntere montage.
 - Gebruik van massief en soepel draadmateriaal mogelijk.
 - Goed toegankelijke ontgrendelhendel.
 - Breukvaste sokkel van thermoplast.
 - Standaard led-verlichtingselementen van voren inzetbaar.
 - Door 180°-draaiing van het verlichtingselement kan afhankelijk van de schakelaar worden gewisseld tussen controleverlichting en continuverlichting.
-