









## Wip 2-voudig met pijlsymbolen



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 crème wit glanzend	3297 01	1	10,84	01	4010337065821
 zuiver wit glanzend	3297 03	10	10,84	01	4010337065838
 zuiver wit mat	3297 27	10	10,84	01	4010337065869
 antraciet	3297 28	10	11,41	11	4010337065890
 kleur aluminium	3297 26	1	14,70	11	4010337065852
 zwart mat	3297 005	10	14,70	11	4010337065814
 grijs mat	3297 015	1	14,70	11	4010337110538

### Kenmerken

- Zwevende schakelaarwip zorgt voor automatische en precieze positionering van de wip in het afdekraam.
- Snelle bevestiging (3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1 / sleufkop / PH.

- Spanningscontrole van voren mogelijk.
  - Een uniforme striplengte (11 mm) voor schakelaars en wandcon-tactdozen zorgt voor een snellere en efficiëntere montage.
  - Gebruik van massief en soepel draadmateriaal mogelijk.
  - Goed toegankelijke ontgrendelhendel.
  - Breukvaste sokkel van thermoplast.
  - Standaard led-verlichtingselementen van voren inzetbaar.
  - Door 180°-draaiing van het verlichtingselement kan afhankelijk van de schakelaar worden gewisseld tussen controleverlichting en continuverlichting.
-