



Basiselement trekschakelaar 10 AX 250 V~ universele uit-wisselschakelaar



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 met bevestigingsklauwen	3546 00	1	18,72	01	4010337064886
 zonder bevestigingsklauwen	3586 00	1/5	18,76	01	4010337064909

Technische gegevens

Inbouwdiepte:	32 mm
Aansluitingdoorsnede - voor stijve en flexibele geleiders tot:	2.5mm ²
Nominaal vermogen - LEDi/ CFLi:	100 W

Aanwijzingen

- Ook verlichtbaar aan te sluiten.