









Wip met controlevenster en tekstkader



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 crème wit glanzend	3670 01	1	9,59	01	4010337041740
 zuiver wit glanzend	3670 03	1	9,59	01	4010337041757
 zuiver wit mat	3670 27	1	9,59	01	4010337041771
 antraciet	3670 28	1	10,20	11	4010337041788
 kleur aluminium	3670 26	1	13,45	11	4010337041764
 zwart mat	3670 005	1	13,45	11	4010337067078
 grijs mat	3670 015	1	13,45	11	4010337110569

Kenmerken

- Zwevende schakelaarwip zorgt voor automatische en precieze positionering van de wip in het afdekraam.
- Snelle bevestiging (3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1 / sleufkop / PH.

- Spanningscontrole van voren mogelijk.
 - Een uniforme striplengte (11 mm) voor schakelaars en wandcon-tactdozen zorgt voor een snellere en efficiëntere montage.
 - Gebruik van massief en soepel draadmateriaal mogelijk.
 - Goed toegankelijke ontgrendelhendel.
 - Breukvaste sokkel van thermoplast.
 - Standaard led-verlichtingselementen van voren inzetbaar.
 - Door 180°-draaiing van het verlichtingselement kan afhankelijk van de schakelaar worden gewisseld tussen controleverlichting en continuverlichting.
-

Levering

- Tekstlabels met symbolen Licht , Belknop en Deur worden meegeleverd.
-