




Basiselement wipchakelaar 10 AX 250 V~ serieschakelaar



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 met bevestigingsklauwen	3105 00	10/100	15,70	01	4010337038856
 zonder bevestigingsklauwen	3815 00	10	15,70	01	4010337038863

Technische gegevens

Inbouwdiepte

- 3105 00:	32 mm
- 24 mm:	23 mm

Aansluitingdoorsnede

- voor stijve en flexibele geleiders tot:	2.5mm ²
---	--------------------

Nominaal vermogen

- LEDi/ CFLi:	100 W
---------------	-------