




## Basiselement wipchakelaar 10 AX 250 V~ serieschakelaar



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 met bevestigingsklauwen	3105 00	10/100	15,70	01	4010337038856
 zonder bevestigingsklauwen	3815 00	10	15,70	01	4010337038863

### Technische gegevens

#### Inbouwdiepte

- 3105 00:	32 mm
- 24 mm:	23 mm

#### Aansluitingdoorsnede

- voor stijve en flexibele geleiders tot:	2.5mm <sup>2</sup>
---	--------------------

#### Nominaal vermogen

- LEDi/ CFLi:	100 W
---------------	-------