




Basiselement wipchakelaar 10 AX 250 V~ serieschakelaar



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 met bevestigingsklauwen	3105 00	10/100	15,70	01	4010337038856
 zonder bevestigingsklauwen	3815 00	10	15,70	01	4010337038863

Kenmerken

- Ook met wip 1-voudig te gebruiken.

Technische gegevens

Inbouwdiepte

- 3105 00: 32 mm
- 24 mm: 23 mm

Aansluitingdoorsnede

- voor massieve en soepele geleiders tot: 2.5mm²

Nominaal vermogen

- LEDi/ CFLi: 100 W