


**Basiselement tast-controleschakelaar 10 AX 250 V~
met oranje led-verlichtingselement 230 V~
uitschakelaar 2-polig**



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 met bevestigingsklauwen	3122 00	1	40,62	01	4010337038726
 zonder bevestigingsklauwen	3842 00	1	40,62	01	4010337064381

Kenmerken

- Zwevende schakelaarwip zorgt voor automatische en precieze positionering van de wip in het afdekraam.
- Snelle bevestiging (3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
- Spanningscontrole van voren mogelijk.
- Een uniforme striplengte (11 mm) voor schakelaars en wandcontactdozen zorgt voor een snellere en efficiëntere montage.
- Gebruik van massief en soepel draadmateriaal mogelijk.
- Goed toegankelijke ontgrendelhendel.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.
- Standaard led-verlichtingselementen van voren inzetbaar.
- Door 180°-draaiing van het verlichtingselement kan afhankelijk van de schakelaar worden gewisseld tussen controleverlichting en continuverlichting.

Technische gegevens

Inbouwdiepte

- 3122 00: 32 mm
- 3842 00: 23 mm

Aansluitingdoorsnede

- voor massieve en soepele geleiders tot: 2,5 mm²

Nominaal vermogen

- LEDi/ CFLi: 100 W

Aanwijzingen

- Door 180° draaien van het led-basiselement ook verlichtbaar aan te sluiten.
-

Levering

- Oranje led-verlichtingselement 230 V~, 0,5 mA is bij de levering inbegrepen.
-