


## Basiselement wipdrukcontact 10 A 250 V~ maakcontact 1-polig met N-klem



| Specificatie                                                                                                   | Art. nr. | VE     | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------------|----|---------------|
|  met bevestigingsklauwen      | 3150 00  | 10/100 | 12,29              | 01 | 4010337038788 |
|  zonder bevestigingsklauwen | 3870 00  | 10/100 | 12,29              | 01 | 4010337064596 |

### Kenmerken

- Zwevende schakelaarwip zorgt voor automatische en precieze positionering van de wip in het afdekraam.
- Snelle bevestiging (3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
- Spanningscontrole van voren mogelijk.
- Een uniforme striplengte (11 mm) voor schakelaars en wandcontactdozen zorgt voor een snellere en efficiëntere montage.
- Gebruik van massief en soepel draadmateriaal mogelijk.
- Goed toegankelijke ontgrendelhendel.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.
- Standaard led-verlichtingselementen van voren inzetbaar.
- Door 180°-draaiing van het verlichtingselement kan afhankelijk van de schakelaar worden gewisseld tussen controleverlichting en continuverlichting.

### Technische gegevens

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Inbouwdiepte                              |                     |
| - 3150 00:                                | 32 mm               |
| - 3870 00:                                | 23 mm               |
| Aansluitingdoorsnede                      |                     |
| - voor massieve en soepele geleiders tot: | 2,5 mm <sup>2</sup> |

### Aanwijzingen

- Ook verlichtbaar aan te sluiten.