




Basiselement wipdrukcontact 10 A 250 V~ wisseldrukcontact 2-voudig



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 met bevestigingsklauwen	3155 00	10	27,75	01	4010337039112
 zonder bevestigingsklauwen	3875 00	10	27,75	01	4010337064688

Kenmerken

- Ook met wip 1-voudig te gebruiken.

Technische gegevens

Inbouwdiepte: 32 mm
Aansluitingdoorsnede
- voor stijve en flexibele geleiders tot: 2.5mm²