




## Basiselement wipdrukcontact 10 A 250 V~ wisseldrukcontact 1-polig



| Specificatie   | Art. nr. | VE     | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN           |
|--|----------|--------|--------------------|----|---------------|
|  met bevestigingsklauwen      | 3156 00  | 10     | 11,91              | 01 | 4010337039099 |
|  zonder bevestigingsklauwen | 3876 00  | 10/100 | 11,91              | 01 | 4010337064695 |

### Technische gegevens

#### Inbouwdiepte

|            |       |
|------------|-------|
| - 3156 00: | 32 mm |
| - 3876 00: | 23 mm |

#### Aansluitingdoorsnede

|   |                    |
|---|--------------------|
| - voor stijve en flexibele geleiders tot: | 2.5mm <sup>2</sup> |
|---|--------------------|

### Aanwijzingen

- Ook verlichtbaar aan te sluiten.