




Basiselement wipjaloeziedrukcontact 10 A 250 V~



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 met bevestigingsklauwen	3158 00	10/100	27,93	01	4010337039235
 zonder bevestigingsklauwen	3878 00	10	27,93	01	4010337064442

Kenmerken

- Met vergrendeling tegen dubbelzijdig inschakelen.
- Elektrisch en mechanisch vergrendeld.

Technische gegevens

Inbouwdiepte	
- 3158 00:	32 mm
- 3878 00:	23 mm
Aansluitingdoorsnede	
- voor stijve en flexibele geleiders tot:	2.5mm ²

Aanwijzingen

- Als neveneenheid geschikt voor basiselement jaloeziebesturing met parallelaansluiting.