

**Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus)
Schroefklemmen**



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 crème wit glanzend	4183 01	1/5	10,56	01	4010337093558
 zuiver wit glanzend	4183 03	10/100	10,56	01	4010337093572
 zuiver wit mat	4183 27	10	10,56	01	4010337093596
 antraciet	4183 28	10	11,81	11	4010337093602
 kleur aluminium	4183 26	1/5	16,35	11	4010337093589
 zwart mat	4183 005	10	16,35	11	4010337093541
 grijs mat	4183 015	1/5	16,35	11	4010337093565
 edelstaal	4183 600	1	23,05	11	4010337093619

Kenmerken

- Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
- Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Geïntegreerde spreidklauwen.
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
- Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
- Geringe inbouwdiepte.
- Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
- Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
- Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.

Technische gegevens

Inbouwdiepte:	32 mm
Draadmateriaal:	massief en soepel
Aansluitingdoorsnede	
- voor geleiders van:	1,5 mm ² tot 2,5 mm ²
Omgevingstemperatuur	
- verhoogde aanraakbeveiliging:	0 °C tot +45 °C

Aanwijzingen

- Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform IEC 60884-1.
-