


## Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ System 55



| Specificatie                                                                                            | Art. nr. | VE     | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------------|----|---------------|
|  crème wit glanzend   | 4188 01  | 10/100 | 7,12               | 21 | 4010337092872 |
|  zuiver wit glanzend | 4188 03  | 10/100 | 7,12               | 21 | 4010337092896 |
|  zuiver wit mat      | 4188 27  | 10/100 | 7,12               | 21 | 4010337092940 |
|  antraciet           | 4188 28  | 10/100 | 8,86               | 11 | 4010337092957 |
|  kleur aluminium     | 4188 26  | 10/100 | 13,52              | 11 | 4010337092933 |
|  zwart mat           | 4188 005 | 10/100 | 13,52              | 11 | 4010337092865 |
|  grijs mat           | 4188 015 | 1/5    | 13,52              | 11 | 4010337092889 |
|  edelstaal           | 4188 600 | 1/5    | 21,91              | 11 | 4010337092964 |

## Kenmerken

- Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
- Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Geïntegreerde spreidklauwen.
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
- Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
- Geringe inbouwdiepte.
- Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
- Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
- Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.

---

## Technische gegevens

|                                               |                                             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Inbouwdiepte:                                 | 32 mm                                       |
| Draadmateriaal:                               | massief en soepel                           |
| Aansluitingdoorsnede<br>- voor geleiders van: | 1,5 mm <sup>2</sup> tot 2,5 mm <sup>2</sup> |

---

## Aanwijzingen

- Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.
-