









## Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ System 55



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 crème wit glanzend	4188 01	10/100	7,12	21	4010337092872
 zuiver wit glanzend	4188 03	10/100	7,12	21	4010337092896
 zuiver wit mat	4188 27	10/100	7,12	21	4010337092940
 antraciet	4188 28	10/100	8,86	11	4010337092957
 kleur aluminium	4188 26	10/100	13,52	11	4010337092933
 zwart mat	4188 005	10/100	13,52	11	4010337092865
 grijs mat	4188 015	1/5	13,52	11	4010337092889
 edelstaal	4188 600	1/5	21,91	11	4010337092964

## Kenmerken

- Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
- Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Geïntegreerde spreidklauwen.
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
- Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
- Geringe inbouwdiepte.
- Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
- Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
- Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.

---

## Technische gegevens

Inbouwdiepte:	32 mm
Draadmateriaal:	massief en soepel
Aansluitingdoorsnede - voor geleiders van:	1,5 mm <sup>2</sup> tot 2,5 mm <sup>2</sup>

---

## Aanwijzingen

- Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.