









Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ System 55



| Specificatie | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN |
|---|----------|--------|--------------------|----|---------------|
|  crème wit glanzend | 4188 01 | 10/100 | 6,90 | 21 | 4010337092872 |
|  zuiver wit glanzend | 4188 03 | 10/100 | 6,90 | 21 | 4010337092896 |
|  zuiver wit mat | 4188 27 | 10/100 | 6,90 | 21 | 4010337092940 |
|  antraciet | 4188 28 | 10/100 | 8,59 | 11 | 4010337092957 |
|  kleur aluminium | 4188 26 | 10/100 | 13,10 | 11 | 4010337092933 |
|  zwart mat | 4188 005 | 10/100 | 13,10 | 11 | 4010337092865 |
|  grijs mat | 4188 015 | 1/5 | 13,10 | 11 | 4010337092889 |
|  edelstaal | 4188 600 | 1/5 | 21,23 | 11 | 4010337092964 |

Kenmerken

- Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
- Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Geïntegreerde spreidklauwen.
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
- Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
- Geringe inbouwdiepte.
- Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
- Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
- Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.

Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Inbouwdiepte: | 32 mm |
| Draadmateriaal: | massief en soepel |
| Aansluitingdoorsnede - voor geleiders van: | 1,5 mm ² tot 2,5 mm ² |

Aanwijzingen

- Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.