

## Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met klapdeksel en tekstkader System 55



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 edelstaal	4410 600	1/5	33,03	11	4010337094142

### Kenmerken

- Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
- Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Geïntegreerde spreidklauwen.
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
- Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
- Geringe inbouwdiepte.
- Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
- Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
- Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.

### Technische gegevens

Inbouwdiepte:	29 mm
Kabelmateriaal:	Stijf en flexibel
Aansluitingdoorsnede - voor geleiders van:	1,5 mm <sup>2</sup> tot 2,5 mm <sup>2</sup>
Omgevingstemperatuur - verhoogde aanraakbeveiliging:	0 °C tot +45 °C

### Levering

- Tekstlabel EDV is bijgevoegd.