




Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met klapdeksel en tekstkader TX_44



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 zuiver wit	4410 66	1/5	22,44	13	4010337094166
 antraciet	4410 67	1/5	28,22	13	4010337094173
 kleur aluminium	4410 65	1/5	28,22	13	4010337094159

Kenmerken

- Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
- Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Geïntegreerde spreidklauwen.
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
- Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
- Geringe inbouwdiepte.
- Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
- Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
- Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.

Technische gegevens

Inbouwdiepte:	29 mm
Draadmateriaal:	massief en soepel
Aansluitingdoorsnede - voor geleiders van:	1,5 mm ² tot 2,5 mm ²

Levering

- Blanco tekstlabel is bijgeleverd.

Afmetingen in mm

Hoogte van het tekstkader:

H 12
