


**Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met 30° gedraaid basiselement en verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus), zonder bevestigingsklauwen**



| Specificatie   | Art. nr. | VE  | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN           |
|--|----------|-----|--------------------|----|---------------|
|  zuiver wit glanzend | 4418 70  | 1/5 | 13,12              | 01 | 4010337117841 |

## Kenmerken

- Speciaal geschikt voor haakse stekers.
- Ook voor gebruik in Gira energiezuilen en vloersystemen.
- Voor schroefbevestiging.
- Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
- Geringe inbouwdiepte.
- Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
- Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
- Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.

## Technische gegevens

|   |   |
|---|---|
| Inbouwdiepte:   | 32 mm                                       |
| Kabelmateriaal:   | Stijf en flexibel                           |
| Aansluitingdoorsnede<br>- voor geleiders van:           | 1,5 mm <sup>2</sup> tot 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Omgevingstemperatuur<br>- verhoogde aanraakbeveiliging: | 0 °C tot +45 °C                             |

## Aanwijzingen

- Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform IEC 60884-1.