









**Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus)
System 55**



| Specificatie | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN |
|---|----------|--------|--------------------|----|---------------|
|  crème wit glanzend | 4453 01 | 10/100 | 10,23 | 01 | 4010337093718 |
|  zuiver wit glanzend | 4453 03 | 10/100 | 10,23 | 01 | 4010337093732 |
|  zuiver wit mat | 4453 27 | 10/100 | 10,23 | 01 | 4010337093763 |
|  antraciet | 4453 28 | 10/100 | 11,44 | 11 | 4010337093770 |
|  kleur aluminium | 4453 26 | 10 | 15,84 | 11 | 4010337093756 |
|  zwart mat | 4453 005 | 10/100 | 15,84 | 11 | 4010337093701 |
|  grijs mat | 4453 015 | 1/5 | 15,84 | 11 | 4010337093725 |
|  edelstaal | 4453 600 | 1/5 | 23,64 | 11 | 4010337093787 |

Kenmerken

- Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
- Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Geïntegreerde spreidklauwen.
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
- Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
- Geringe inbouwdiepte.
- Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
- Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
- Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.

Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Inbouwdiepte: | 32 mm |
| Kabelmateriaal: | Stijf en flexibel |
| Aansluitingdoorsnede - voor geleiders van: | 1,5 mm ² tot 2,5 mm ² |
| Omgevingstemperatuur - verhoogde aanraakbeveiliging: | 0 °C tot +45 °C |

Aanwijzingen

- Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform IEC 60884-1.
-