









**Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus)  
System 55**



| Specificatie  | Art. nr. | VE     | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN           |
|---|----------|--------|--------------------|----|---------------|
|  crème wit glanzend   | 4453 01  | 10/100 | 10,23              | 01 | 4010337093718 |
|  zuiver wit glanzend | 4453 03  | 10/100 | 10,23              | 01 | 4010337093732 |
|  zuiver wit mat      | 4453 27  | 10/100 | 10,23              | 01 | 4010337093763 |
|  antraciet           | 4453 28  | 10/100 | 11,44              | 11 | 4010337093770 |
|  kleur aluminium     | 4453 26  | 10     | 15,84              | 11 | 4010337093756 |
|  zwart mat           | 4453 005 | 10/100 | 15,84              | 11 | 4010337093701 |
|  grijs mat           | 4453 015 | 1/5    | 15,84              | 11 | 4010337093725 |
|  edelstaal           | 4453 600 | 1/5    | 23,64              | 11 | 4010337093787 |

## Kenmerken

- Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
- Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Geïntegreerde spreidklauwen.
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
- Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
- Geringe inbouwdiepte.
- Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
- Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
- Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.

---

## Technische gegevens

|   |   |
|---|---|
| Inbouwdiepte:   | 32 mm                                       |
| Draadmateriaal:   | massief en soepel                           |
| Aansluitingdoorsnede<br>- voor geleiders van:           | 1,5 mm <sup>2</sup> tot 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Omgevingstemperatuur<br>- verhoogde aanraakbeveiliging: | 0 °C tot +45 °C                             |

---

## Aanwijzingen

- Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform IEC 60884-1.
-