

Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~met klapdeksel met groene afdekking en opdruk 'SV'(veiligheidsspanning)



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 groen glanzend	4454 107	1/5	23,74	01	4010337123750

Kenmerken

- Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
- Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Geïntegreerde spreidklauwen.
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
- Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
- Geringe inbouwdiepte.
- Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
- Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
- Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.

Technische gegevens

Inbouwdiepte:	31 mm
Aansluitingdoorsnede - voor geleiders van:	1,5 mm ² tot 2,5 mm ²

Aanwijzingen

- Afdekraam (1- tot 5-voudig) uit het schakelaarprogramma Standard 55 en Gira E2 in combinatie met afdichtset ook voor de montage van wandcontactdoos met randaarde en klapdeksel waterbestendig IP44 geschikt.
- De voeten van de wandcontactdozen met randaarde zijn met overeenkomstige kleuren gemarkeerd.