








**Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met opdruk "EDV"
System 55**



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 crème wit glanzend	4458 01	1/5	8,71	01	4010337093176
 zuiver wit glanzend	4458 03	1/5	8,71	01	4010337093190
 zuiver wit mat	4458 27	1/5	8,71	01	4010337093213
 antraciet	4458 28	1/5	9,97	11	4010337093220
 kleur aluminium	4458 26	1/5	14,49	11	4010337093206
 zwart mat	4458 005	1/5	14,49	11	4010337093169
 grijs mat	4458 015	1/5	14,49	11	4010337093183

Kenmerken

- Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
- Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).

- Geïntegreerde spreidklauwen.
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
- Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
- Geringe inbouwdiepte.
- Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
- Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
- Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.

Technische gegevens

Inbouwdiepte:	32 mm
Kabelmateriaal:	Stijf en flexibel
Aansluitingdoorsnede - voor geleiders van:	1,5 mm ² tot 2,5 mm ²

Aanwijzingen

- Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.
-