









## Wandcontactdoos CEPEC 16 A 250 V~ met klapdeksel System 55



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 crème wit glanzend	4488 01	10	20,52	01	4010337095804
 zuiver wit glanzend	4488 03	10	20,52	01	4010337095835
 zuiver wit mat	4488 27	10	20,52	01	4010337095859
 antraciet	4488 28	10	21,79	11	4010337095866
 kleur aluminium	4488 26	10	26,30	11	4010337095842
 zwart mat	4488 005	10	26,30	11	4010337095798
 grijs mat	4488 015	10	26,30	11	4010337095811
 edelstaal	4488 600	1/5	34,38	11	4010337095873

## Kenmerken

- Met steekklemmen.
- Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
- Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Geïntegreerde spreidklauwen.
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
- Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
- Geringe inbouwdiepte.
- Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
- Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
- Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.

---

## Technische gegevens

Inbouwdiepte:	29 mm
Draadmateriaal:	massief en soepel
Aansluitingdoorsnede - voor geleiders van:	1,5 mm <sup>2</sup> tot 2,5 mm <sup>2</sup>
Omgevingstemperatuur - verhoogde aanraakbeveiliging:	0 °C tot +45 °C

---

## Aanwijzingen

- Conform NF C 61-314:2017 toegelaten.
- Conform NBN C 61-112-1:2017 toegelaten.
- Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform IEC 60884-1.
- Afdekraam (1- tot 5-voudig) uit het schakelaarprogramma Standard 55, Gira E1 en Gira E2 in combinatie met afdichtset ook voor de montage van wandcontactdozen met aardingspen en klapdeksel waterbestendig IP44 geschikt.