








Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met klapdeksel, controlelamp en verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) System 55



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 crème wit glanzend	4552 01	1/5	33,68	01	4010337095200
 zuiver wit glanzend	4552 03	1/5	33,68	01	4010337095217
 zuiver wit mat	4552 27	1/5	33,68	01	4010337095231
 antraciet	4552 28	1/5	34,89	11	4010337095248
 kleur aluminium	4552 26	1/5	39,26	11	4010337095224
 zwart mat	4552 005	1/5	39,26	11	4010337095194
 grijs mat	4552 015	1/5	39,26	11	4010337095255

Kenmerken

- Draatring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
- Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).

- Geïntegreerde spreidklauwen.
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
- Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
- Geringe inbouwdiepte.
- Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
- Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
- Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.

Technische gegevens

Inbouwdiepte:	31 mm
Aansluitingdoorsnede - voor geleiders van:	1,5 mm ² tot 2,5 mm ²

Aanwijzingen

- Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform IEC 60884-1.

Levering

- Een glimlampelement is bij levering inbegrepen.
-