

**Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met klapdeksel, tekstkader en verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus)
System 55**



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 crème wit glanzend	4557 01	1/5	23,13	01	4010337094258
 zuiver wit glanzend	4557 03	1/5	23,13	01	4010337094265
 zuiver wit mat	4557 27	1/5	23,13	01	4010337094296
 antraciet	4557 28	1/5	24,48	11	4010337094302
 kleur aluminium	4557 26	1/5	29,13	11	4010337094289
 zwart mat	4557 005	1/5	29,13	11	4010337094241
 grijs mat	4557 015	1/5	29,13	11	4010337094319

Kenmerken

- Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
- Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).

- Geïntegreerde spreidklauwen.
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
- Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
- Geringe inbouwdiepte.
- Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
- Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
- Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.

Technische gegevens

Inbouwdiepte:	31 mm
Aansluitingdoorsnede - voor geleiders van:	1,5 mm ² tot 2,5 mm ²

Aanwijzingen

- Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform IEC 60884-1.

Levering

- Tekstlabel EDV is bijgevoegd.
-