


RF handzender 2-voudig voor KNX



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 antraciet	5122 00	1	98,86	06	4010337017226

Met de RF handzenders voor KNX wordt de besturing 'mobiel': vanaf elk punt in huis kan de gewenste KNX functie comfortabel via 'afstandsbediening' worden ingeschakeld. De RF handzenders voor KNX verzenden bij bediening van de toetsen afhankelijk van de parameterinstelling bij geladen applicatieprogramma draadloos KNX telegrammen. Dat kunnen bijvoorbeeld telegrammen zijn voor het schakelen of drukken, voor het dimmen of voor het besturen van de jaloezieën. Daarnaast is het mogelijk waardegeverfuncties te programmeren (dimwaardegevers en scène-nevendienheden).

Kenmerken

- Bevestigingsfunctie evenals zend- en statusweergave via tweekleurige led (rood/groen) afzonderlijk voor elke drukknop door 2-traps weergavefunctie.
- Statusweergave optioneel via afzonderlijke 1-bits status-communicatieobjecten.
- Zend- en bevestigingsweergave uitchakelbaar.
- Projectie, inbedrijfstelling en parametrisering worden via ETS uitgevoerd (versie 5 of nieuwer).
- Batterijgevoed apparaat.

Functie "schakelen"

- Wip- of toetsfunctie.
- Commando bij indrukken en loslaten parametriseerbaar (AAN, UIT, OM, geen reactie).

Functie "dimmen"

- Wipfunctie.
- Commando bij indrukken van de wip (drukknop rechts en links) parametriseerbaar (lichter - AAN. donkerder - UIT).

Functie "jaloezie"

- Wipfunctie.
- Commando bij indrukken van de wip (drukknop rechts en links) parametriseerbaar (OHOOG; OMLAAG; OM).
- Tijd tussen kort en lang commando parametriseerbaar.

Functies "waardegever" en "scène-nevendienheid"

- Wipfunctie.

- Commando bij indrukken van de wip (drukknop rechts en links) parametrizeerbaar (waarde 0 tot 255, 0 tot 100% of scènenummer).
 - Bij scène-neveneenheid: Geheugenfunctie mogelijk.
-

Technische gegevens

KNX medium:	RF1.R
Inbedrijfstellingsmodus:	S-modus
Nominale spanning:	DC 3 V
Batterijen:	1x CR 2450N
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Radiofrequentie:	868,3 MHz
Zendvermogen:	Max. 20 mW
Bereik (vrije veld):	ca. 100 m
Batterij	
- Type:	CR 2450N
- UN-nummer:	3091

Aanwijzingen

- Batterijen zijn verbruiksartikelen en dienen regelmatig te worden vervangen. Neem de voorschriften in acht voor afvoer van lege batterijen.
-

Levering

- Een batterij is bij levering inbegrepen.
-