

Sleutelschakelaar



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
Opbouw	5234 00	1		33	4010337110699
inbouw	5237 00	1		33	4010337110705

Kenmerken

- Voor het in- en uitschakelen van alarmcentrales.
- Geschikt voor gebruik met in de handel verkrijgbare profiel-halfcilinder (montage-instructies in acht nemen).
- Afgedichte behuizing voor binnen- en buitengebruik.
- Beschikt over twee interne, aparte schakelaars met wisselcontact die afzonderlijk op continu- of impulscontact kunnen worden ingesteld.
- Drie leds (rood, geel, groen) met voorweerstand en ompoolbeveiliging kunnen vrij worden gebruikt.
- Geïntegreerde zoemer voor bevestigings- of weigeringsaanduiding kan vrij worden gebruikt.
- Lostrek- en optilcontact voor sabotagebeveiliging.
- Frontboorbeveiliging.

Technische gegevens

Nominale spanning:	DC 12 V
2 wisselschakelaars - potentiaalvrij:	30 V / 100 mA belastbaar
Stroomopnamebij DC 12 V	
- Led:	ca. 10 mA
- Zoemer:	ca. 10 mA
Beschermingssoort	
- Opbouw:	IP54
- inbouw:	IP34
Milieuklasse:	IV
Omgevingstemperatuur:	-20 °C tot +60 °C

Levering

- Profiel-halfcilinder niet bij levering inbegrepen!

Afmetingen in mm

Opbouw behuizing :	b 85	h 115	d 57
Inbouw frontplaat:	b 90	h 121	d 3
Inbouw behuizing:	b 72	h 102	d 61
