


## Voeding DC 12 V 2 A



| Specificatie   | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN           |
|--|----------|----|--------------------|----|---------------|
|  DIN-rail | 5319 00  | 1  | 74,97              | 42 | 4010337774037 |

### Kenmerken

- Voeding DC 12 V voor de eNet server, eNet draadloze ontvangstmodule en externe camera.

### Technische gegevens

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Nominale spanning     |                            |
| - primair:            | AC 100 tot 240 V, 50/60 Hz |
| - secundair:          | DC 12 tot 14 V             |
| Nominale stroom       |                            |
| - secundair:          | 2 A                        |
| Afleidstroom:         | max. 250 $\mu$ A           |
| Omgevingstemperatuur: | -10 °C tot +50 °C          |

### Afmetingen

|                      |   |
|----------------------|---|
| Modulebreedten (TE): | 2 |
|----------------------|---|