









**System 3000 opzetstuk bewegingsmelder 1,10 m Standard  
System 55**



| Specificatie  | Art. nr. | VE  | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN           |
|---|----------|-----|--------------------|----|---------------|
|  crème wit glanzend   | 5373 01  | 1/5 | 73,60              | 02 | 4010337049692 |
|  zuiver wit glanzend | 5373 03  | 1/5 | 73,60              | 02 | 4010337049708 |
|  zuiver wit mat      | 5373 27  | 1/5 | 73,60              | 02 | 4010337049821 |
|  antraciet           | 5373 28  | 1/5 | 76,39              | 02 | 4010337049838 |
|  kleur aluminium     | 5373 26  | 1/5 | 80,80              | 02 | 4010337049715 |
|  zwart mat           | 5373 005 | 1/5 | 80,80              | 02 | 4010337049845 |
|  grijs mat           | 5373 015 | 1/5 | 80,80              | 02 | 4010337087274 |
|  edelstaal (gelakt)  | 5373 600 | 1/5 | 88,80              | 02 | 4010337049999 |

## Kenmerken

- Automatisch schakelen van verlichting, afhankelijk van warmtebeweging en omgevingslichtsterkte.
- Bedrijf met System 3000 schakel- of dim-basiselement of basiselement voor neveneenheid 3-draads.
- Uitbreiding van het detectiebereik in combinatie met basiselement voor neveneenheid 3-draads.
- Instelbare lichtsterktegrenswaarde.
- Gevoeligheid instelbaar in vier standen.
- Bij aansluiting van een System 3000 neveneenheid-basiselement met bedieningselement-opzetstuk of mechanisch drukcontact aan de hoofdeenheid kan de verlichting voor de duur van de nalooptijd worden ingeschakeld of gedimd.

Met System 3000 dimmer-basiselement

- Inschakelen met de laatst ingestelde lichtsterkte of opgeslagen inschakellichtsterkte.
- De inschakellichtsterkte kan alleen permanent worden opgeslagen via System 3000 basiselement voor neveneenheid met opzetstuk bedieningselement.

---

## Technische gegevens

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Waarnemingshoek:             | 180°              |
| Lichtsterkte                 |                   |
| - instelbaar:                | ca. 5 tot 500 lux |
| - Vast:                      | Dagstand          |
| Gevoeligheid:                | 25, 50, 75, 100 % |
| Beschermeringssoort          |                   |
| - System 55, Gira F100:      | IP20              |
| - TX_44:                     | IP44              |
| Nalooptijd:                  | ca. 2 min vast    |
| Montagehoogte tot 1,10 m     |                   |
| - Detectiebereik naar voren: | max. 32 m         |
| - Bereik naar beide zijden:  | max. 19 m         |
| Omgevingstemperatuur:        | -20 °C tot +45 °C |

---

## Aanwijzingen

- Het detectiegebied is horizontaal afgesteld en is bij gebruik buiten mogelijk niet begrensd. Let daarom buiten op een geschikte montageplaats of gebruik het opzetstuk bewegingsmelder 2,20 m.

---

## Levering

- Opsteekstrook voor begrenzing van het detectiebereik is bij levering inbegrepen.