




## System 3000 opzetstuk bewegingsmelder 1,10 m Standard TX\_44



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 zuiver wit	5373 66	1	87,86	02	4010337050247
 antraciet	5373 67	1	94,64	02	4010337050254
 kleur aluminium	5373 65	1	94,64	02	4010337050230

### Kenmerken

- Automatisch schakelen van verlichting, afhankelijk van warmtebeweging en omgevingslichtsterkte.
- Bedrijf met System 3000 schakel- of dim-basiselement of basiselement voor neveneenheid 3-draads.
- Uitbreiding van het detectiebereik in combinatie met basiselement voor neveneenheid 3-draads.
- Instelbare lichtsterktegrenswaarde.
- Gevoeligheid instelbaar in vier standen.
- Bij aansluiting van een System 3000 neveneenheid-basiselement met bedieningselement-opzetstuk of mechanisch drukcontact aan de hoofdeenheid kan de verlichting voor de duur van de nalooptijd worden ingeschakeld of gedimd.

Met System 3000 dimmer-basiselement

- Inschakelen met de laatst ingestelde lichtsterkte of opgeslagen inschakellichtsterkte.
- De inschakellichtsterkte kan alleen permanent worden opgeslagen via System 3000 basiselement voor neveneenheid met opzetstuk bedieningselement.

### Technische gegevens

Waarnemingshoek:	180°
Lichtsterkte	
- instelbaar:	ca. 5 tot 500 lux
- Vast:	Dagstand
Gevoeligheid:	25, 50, 75, 100 %
Beschermingssoort	
- System 55, Gira F100:	IP20

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.  
Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/24.

- TX_44:	IP44
Nalooptijd:	ca. 2 min vast
Montagehoogte tot 1,10 m	
- Detectiebereik naar voren:	max. 32 m
- Bereik naar beide zijden:	max. 19 m
Omgevingstemperatuur:	-20 °C tot +45 °C

---

## Aanwijzingen

- Het detectiegebied is horizontaal afgesteld en is bij gebruik buiten mogelijk niet begrensd. Let daarom buiten op een geschikte montageplaats of gebruik het opzetstuk bewegingsmelder 2,20 m.

---

## Levering

- Opsteekstrook voor begrenzing van het detectiebereik is bij levering inbegrepen.

---