









**System 3000 opzetstuk bewegingsmelder 1,10 m Komfort BT
System 55**



| Specificatie | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN |
|---|----------|-----|--------------------|----|---------------|
|  crème wit glanzend | 5374 01 | 1/5 | 122,23 | 02 | 4010337048336 |
|  zuiver wit glanzend | 5374 03 | 1/5 | 122,23 | 02 | 4010337048459 |
|  kleur aluminium | 5374 26 | 1/5 | 129,44 | 02 | 4010337048992 |
|  zuiver wit mat | 5374 27 | 1/5 | 122,23 | 02 | 4010337049517 |
|  antraciet | 5374 28 | 1/5 | 125,03 | 02 | 4010337049524 |
|  zwart mat | 5374 005 | 1/5 | 129,44 | 02 | 4010337049531 |
|  grijs mat | 5374 015 | 1/5 | 129,44 | 02 | 4010337087281 |
|  edelstaal (gelakt) | 5374 600 | 1/5 | 137,44 | 02 | 4010337049548 |

Kenmerken

- Automatisch schakelen van verlichting, afhankelijk van warmtebeweging en omgevingslichtsterkte.
- Bedrijf met System 3000 schakel- of dim-basiselement of basiselement voor neveneenheid 3-draads.
- Uitbreiding van het detectiebereik in combinatie met basiselement voor neveneenheid 3-draads.
- Bij aansluiting van een System 3000 neveneenheid-basiselement met bedieningselement-opzetstuk of mechanisch drukcontact aan de hoofdeenheid kan de verlichting voor de duur van de nalooptijd worden ingeschakeld of gedimd.
- Handmatige omschakeling tussen automatisch bedrijf, continu aan en continu uit op het apparaat mogelijk.

Met System 3000 schakelbasiselement

- Kort bedrijf

Met System 3000 dimmer-basiselement

- Inschakelen met de laatst ingestelde lichtsterkte of opgeslagen inschakellichtsterkte.
- De inschakellichtsterkte kan alleen permanent worden opgeslagen via System 3000 basiselement voor neveneenheid met opzetstuk bedieningselement.
- Basislichtfunctie.
- Nachlichtfunctie.

Functies met Gira System 3000 app

- Instellen van de lichtsterktegrenswaarde.
- Gevoeligheid van de twee sensoren afzonderlijk instelbaar (0, 25, 50, 75, 100 %).
- Instellen van de nalooptijd.
- Prioriteitsfuncties: automatisch bedrijf, continu aan/uit, tijdelijk aan/uit voor 0,5 tot 5 uur.
- Aanwezigheidssimulatie.
- Uitschakelwaarschuwing.
- Dagstand.
- Looptest.
- Tijdschakelfunctie.
- Alarmfunctie.

Technische gegevens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Waarnemingshoek: | 180° |
| Lichtsterkte | |
| - instelbaar: | ca. 5 tot 500 lux |
| - Vast: | Dagstand |
| Gevoeligheid: | 0, 25, 50, 75, 100 % |
| Beschermeringssoort | |
| - System 55, Gira F100: | IP20 |
| - TX_44: | IP44 |
| Nalooptijd: | 10 s tot 60 min |
| Montagehoogte tot 1,10 m | |
| - Detectiebereik naar voren: | max. 32 m |
| - Bereik naar beide zijden: | max. 19 m |
| Zendvermogen: | max. 2,5 mW, klasse 2 |
| Zendbereik: | typ. 10 m |
| Omgevingstemperatuur: | -20 °C tot +45 °C |

Aanwijzingen

- Het detectiegebied is horizontaal afgesteld en is bij gebruik buiten mogelijk niet begrensd. Let daarom buiten op een geschikte montageplaats of gebruik het opzetstuk bewegingsmelder 2,20 m.

Levering

- Opsteekstrook voor begrenzing van het detectiebereik is bij levering inbegrepen.
