









## System 3000 opzetstuk bewegingsmelder 2,20 m Komfort BT



| Specificatie  | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN           |
|---|----------|----|--------------------|----|---------------|
|  crème wit glanzend    | 5376 01  | 1  | 122,23             | 02 | 4010337050261 |
|  zuiver wit glanzend | 5376 03  | 1  | 122,23             | 02 | 4010337050537 |
|  zuiver wit mat      | 5376 27  | 1  | 122,23             | 02 | 4010337050612 |
|  antraciet           | 5376 28  | 1  | 125,03             | 02 | 4010337050636 |
|  kleur aluminium     | 5376 26  | 1  | 129,44             | 02 | 4010337050575 |
|  zwart mat           | 5376 005 | 1  | 129,44             | 02 | 4010337050650 |
|  grijs mat           | 5376 015 | 1  | 129,44             | 02 | 4010337087304 |
|  edelstaal (gelakt)  | 5376 600 | 1  | 137,44             | 02 | 4010337050674 |

## Kenmerken

- Automatisch schakelen van verlichting, afhankelijk van warmtebeweging en omgevingslichtsterkte.
- Bedrijf met System 3000 schakel- of dim-basiselement of basiselement voor neveneenheid 3-draads.
- Uitbreiding van het detectiebereik in combinatie met basiselement voor neveneenheid 3-draads.
- Bij aansluiting van een System 3000 neveneenheid-basiselement met bedieningselement-opzetstuk of mechanisch drukcontact aan de hoofdeenheid kan de verlichting voor de duur van de nalooptijd worden ingeschakeld of gedimd.
- Handmatige omschakeling tussen automatisch bedrijf, continu aan en continu uit op het apparaat mogelijk.

Met System 3000 schakelbasiselement

- Kort bedrijf.

Met System 3000 dimmer-basiselement

- Inschakelen met de laatst ingestelde lichtsterkte of opgeslagen inschakellichtsterkte.
- De inschakellichtsterkte kan alleen permanent worden opgeslagen via System 3000 basiselement voor neveneenheid met opzetstuk bedieningselement.
- Basislichtfunctie.
- Nachlichtfunctie.

Functies met Gira System 3000 app

- Instellen van de lichtsterktegrenswaarde.
- Gevoeligheid van de twee sensoren afzonderlijk instelbaar (0, 25, 50, 75, 100 %).
- Instellen van de nalooptijd.
- Prioriteitsfuncties: automatisch bedrijf, continu aan/uit, tijdelijk aan/uit voor 0,5 tot 5 uur.
- Aanwezigheidssimulatie.
- Uitschakelwaarschuwing.
- Dagstand.
- Looptest.
- Tijdschakelfunctie.
- Alarmfunctie.

---

## Technische gegevens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Waarnemingshoek:             | 180°                  |
| Lichtsterkte                 |                       |
| - instelbaar:                | ca. 5 tot 500 lux     |
| - Vast:                      | Dagstand              |
| Gevoeligheid:                | 0, 25, 50, 75, 100 %  |
| Beschermeringssoort          |                       |
| - System 55, Gira F100:      | IP20                  |
| - TX_44:                     | IP44                  |
| Nalooptijd:                  | ca. 10 s tot 60 min   |
| Montagehoogte tot 2,20 m     |                       |
| - Detectiebereik naar voren: | max. 15 m             |
| - Bereik naar beide zijden:  | max. 10 m             |
| Montagehoogte tot 1,10 m     |                       |
| - Detectiebereik naar voren: | max. 10 m             |
| - Bereik naar beide zijden:  | max. 9 m              |
| Zendvermogen:                | max. 2,5 mW, klasse 2 |
| Zendbereik:                  | typ. 10 m             |
| Omgevingstemperatuur:        | -20 °C tot +45 °C     |

