




System 3000 bewegingsmelder-opzetstuk 1,10 m Standard met nalooptijd TX_44



| Specificatie | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN |
|---|----------|----|--------------------|----|---------------|
|  zuiver wit | 5379 66 | 1 | 87,86 | 02 | 4010337124894 |
|  antraciet | 5379 67 | 1 | 94,64 | 02 | 4010337124900 |
|  kleur aluminium | 5379 65 | 1 | 94,64 | 02 | 4010337124887 |

Kenmerken

- Automatisch schakelen van verlichting, afhankelijk van warmtebeweging en omgevingslichtsterkte.
- Bedrijf met System 3000 schakel- of dim-basiselement of basiselement voor neveneenheid 3-draads.
- Uitbreiding van het detectiebereik in combinatie met basiselement voor neveneenheid 3-draads.
- Instelbare nalooptijd
- Instelbare lichtsterktegrenswaarde.
- Gevoeligheid vast ingesteld op 75%.
- Bij aansluiting van een System 3000 neveneenheid-basiselement met bedieningselement-opzetstuk of mechanisch drukcontact aan de hoofdeenheid kan de verlichting voor de duur van de nalooptijd worden ingeschakeld of gedimd.

Met System 3000 dimmer-basiselement

- Inschakelen met de laatst ingestelde lichtsterkte of opgeslagen inschakellichtsterkte.
- De inschakellichtsterkte kan alleen permanent worden opgeslagen via System 3000 basiselement voor neveneenheid met opzetstuk bedieningselement.

Technische gegevens

| | |
|------------------|-------------------|
| Waarnemingshoek: | 180° |
| Nalooptijd | |
| - instelbaar: | 10 s tot 30 min |
| Lichtsterkte | |
| - instelbaar: | ca. 5 tot 500 lux |

| | |
|------------------------------|-------------------|
| - Vast: | Dagstand |
| Gevoeligheid | |
| - vast ingesteld op: | 75% |
| Beschermeringssoort | |
| - System 55, Gira F100: | IP20 |
| - TX_44: | IP44 |
| Montagehoogte tot 1,10 m | |
| - Detectiebereik naar voren: | max. 32 m |
| - Bereik naar beide zijden: | max. 19 m |
| Omgevingstemperatuur: | -20 °C tot +45 °C |

Aanwijzingen

- Het detectiegebied is horizontaal afgesteld en is bij gebruik buiten mogelijk niet begrensd. Let daarom buiten op een geschikte montageplaats of gebruik het opzetstuk bewegingsmelder 2,20 m.

Levering

- Opsteekstrook voor begrenzing van het detectiebereik is bij levering inbegrepen.
