


System 3000 jaloeziebesturingselement met ingang neveneenheid



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
	5414 00	1/5	125,41	02	4010337027423

Kenmerken

- Sturen elektrisch aangedreven jaloezieën, rolluiken en markiezen aan.
- Gebruik als hoofdeenheid of neveneenheid.
- Via ingangen voor neveneenheden is de integratie in groepsbesturingen of centrale besturingen mogelijk.
- Windalarmvergrendeling via de ingang neveneenheid.
- Een individuele tussenpositie kan samen met een opzetstuk worden opgeslagen.
- De aansturing van een motor, bijv. om de eindposities in te stellen, is zonder opzetstuk mogelijk.
- Omhoogfunctie van de uitgangen voor vereenvoudigde inbedrijfstelling.
- Bedrijf met nulleideraansluiting.

Combinatie met RF bedieningselement-opzetstuk 1-voudig/2-voudig voor KNX

- Jaloezieactor 1-voudig.
- Sensorkanaal 1-voudig of 2-voudig.
- Lokale besturing van het System 3000 basiselement mogelijk.
- Draadloze besturing van andere apparaten voor KNX als sensor mogelijk.
- temperatuurmeting.
- Functieselectie van het basiselement: type raambekleding vrij te kiezen, veiligheidsfunctie (wind-, regen-, vorstalarm), zonweringsfunctie, doekaanspanning voor markiezen, eindpositiecorrectie voor ventilatiefunctie, automatische bewegingstijddetectie via KNX bus, scènefunctie (16 scènes), vergrendelfunctie.

Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 230 V, 50/60 Hz
Aansluitvermogen motoren:	700 W
Stand-bymodus:	0,1 W tot 0,5 W
Montage:	in apparaatdoos conform DIN 49073
Inbouwdiepte:	24 mm
Aansluitingdoorsnede	
- Massieve draad:	1 tot 4 mm ²
- fijndradig met adereindhuls:	0,5 tot 2,5 mm ²

Omgevingstemperatuur:

-5 °C tot +45 °C
