

## eNet draadloze jaloezieactor 1-voudig Mini



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
	5427 00	1/5	125,11	42	4010337774235

### Kenmerken

- Met de eNet draadloze jaloezieactor kunnen elektrisch bediende raambekledingen zoals jaloezieën, rolluiken of markiezen worden bestuurd.
- Positionering van jaloezie en lamel door het opvragen van scènes.
- Posities voor zonwering en schemering kunnen opgeslagen worden.
- Statusretourmelding naar eNet-zenders.
- Looptijd van de raambekleding kan worden opgeslagen.
- Omkeertijd lamellen op te slaan.

Met eNet server instelbaar:

- Omkeertijd bij richtingomkering.
- Looprichting inverteerbaar (bijvoorbeeld voor dakramen).
- Positie bij zonwering, schemering, buitensluitbeveiliging en windalarm.
- Gedrag na uitval van de netspanning.
- Repeaterfunctie.
- Lokalisering van het apparaat.

### Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 230 V, 50/60 Hz
Stand-by:	max. 0,5 W
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +70 °C
Aansluitvermogen motoren:	1000 W
Aansluitingdoorsnede:	max. 4 mm <sup>2</sup>
Radiofrequentie:	868,0 tot 868,6 MHz
Bereik (vrije veld):	ca. 100 m

## Aanwijzingen

- Montage in inbouwdoos, opbouwbehuizing of inbouwadapter.

---

## Afmetingen in mm

Ø 53

H 28

---