


eNet draadloze bedieningselement-opzetstuk



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
crème wit glanzend	5495 01	1/5	105,04	42	4010337104537
zuiver wit glanzend	5495 03	1/5	105,04	42	4010337104513
zuiver wit mat	5495 27	1/5	105,04	42	4010337104490
antraciet	5495 28	1/5	107,73	42	4010337104483
kleur aluminium	5495 26	1/5	110,96	42	4010337104476
zwart mat	5495 005	1/5	110,96	42	4010337104452
grijs mat	5495 015	1/5	110,96	42	4010337104445
edelstaal	5495 600	1/5	117,97	42	4010337104469

Kenmerken

- Bedrijf op schakel-, dim- of jaloeziebasiselement of neveneenheid-basiselement 3-draads van System 3000.
- Handmatig, draadloos en tijdgestuurd bedienen van bijv. jaloezieën, rolluiken, markiezen, verlichting of ventilatoren.
- Zender voor draadloze overdracht van schakel, dim- en jaloeziecommando's.
- Nachtmodus instelbaar. Status- en functie-led branden niet permanent.
- Statusretourmelding naar draadloze zenders.
- Statusweergave met led.
- Evaluatie van ingangen neveneenheid.

Functies in combinatie met jaloeziebasiselement:

- Positionering van raambekledingen via oproepen van scènes.
- Positie voor zonwering en schemering.
- Looptijd en ventilatiepositie van raambekleding kunnen worden opgeslagen.

Functies in combinatie met lichtbasiselement:

- scènebedrijf mogelijk.
- Inschakellichtsterkte kan worden opgeslagen bij combinatie met dimmer-basiselement.

Functies in combinatie met 3-draadse neveneenheid:

- Gevoede eNet zender.
- Besturing van verlichting.
- Besturing van zonwering.

Met eNet-server vanaf versie 2.3 instelbaar (afhankelijk van basiselement):

- Volledig versleutelde draadloze overdracht (AES-CCM).
- Evaluatie neveneenheid deactiveren.
- Bedieningsvergrendelingen.
- Omkeertijd bij jaloezieën, rolluiken en markiezen instelbaar.
- Looprichting omkeerbaar.
- Positie voor zonwering, schemering, buitensluitbeveiliging en windalarm.
- Maximale lichtsterkte, minimale lichtsterkte en dimsnelheid instelbaar.
- Werking van de status-led instelbaar als status-led/bedieningsindicatie.
- Nalooptijd.
- In- of uitschakelvertraging.
- Omhoog- of omlaagdimgradiënt.
- Uitschakelwaarschuwing.
- Continu-AAN, continu-UIT.
- Hotelfunctie.
- Lichtregeling.
- Repeaterfunctie.
- Update van de apparaatsoftware.

Technische gegevens

Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45°C
Radiofrequentie:	868,0 tot 868,6 MHz
Bereik (vrije veld):	ca. 100 m

Aanwijzingen

- Bij gebruik van een opzetstuk van metaal en/of een afdekraam van metaal kan het bereik nadelig worden beïnvloed.
- De goedkeuring radiosignalen geldt voor lidstaten van de EU en de EVA.