


DCS-IP-gegevensinterface



| Specificatie | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN |
|---|----------|----|--------------------|----|---------------|
|  | 5500 000 | 1 | 323,36 | 10 | 4010337052685 |

Kenmerken

- De gegevensinterface dient om de bestaande pushbutton-inbedrijfstelling uit te breiden met een comfortabele inbedrijfstelling door middel van pc/laptop en de 2-draadsbus met IP te koppelen.
- Projectplanning via Gira Project Assistant (GPA).
- Inbedrijfstelling van grote projecten.
- Uitlezen van de projectplanningsgegevens van bestaande installaties.
- Koppeling van Gira 2-draadsbus met IP.
- Alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.

Technische gegevens

| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| Voeding | |
| - 2-draads bus: | DC 24 V \pm 2 V |
| - aanvullende voeding: | DC 12 V tot 26 V |
| - Stroomverbruik: | max. 5 mA |
| Aansluitingen | |
| - 2-draads bus: | 2 x steekklem |
| - aanvullende voeding: | 2 x steekklem |
| Visuele weergave | |
| - Modus: | Oranje |
| - Fct./prog.: | groen |
| IP-communicatie: | Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s) |
| Omgevingstemperatuur: | -5 °C tot +45 °C |
| Luchtvochtigheid: | 93 % rel. luchtvochtigheid |
| Beschermingsklasse: | III (conform IEC 61140) |

Afmetingen

Modulebreedten (TE): 2
