



## System 106 opbouwbehuizing 3-voudig



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 verkeerswit (gelakt)	5503 902	1	167,09	20	4010337022923
 antraciet	5503 910	1	167,09	20	4010337022930

Onafhankelijk van de vooruitgang in de bouw kunnen de behuizingen al bij de ruwbouw worden gemonteerd. Leidingen en modules kunnen worden toegevoegd wanneer ze nodig zijn.  
Behuizing in een verkeerswit (RAL 9016) of antraciet gelakte metaallegering verkrijgbaar: robuuste materialen die zorgen voor een lange levensduur.

### Kenmerken

- Zeer lage opbouwhoogte van 28,4 mm.
- Verticale en horizontale montage (alleen bij opbouwbehuizing 2-voudig, 3-voudig, 4-voudig en 5-voudig) maakt een optimale aanpassing aan de montageplaats mogelijk.
- Geschikt voor gebruik op gevels met geïntegreerd warmte-isolatiesysteem.

### Aanwijzingen

- Opbouwbehuizing 1-voudig alleen voor gebruik met deurstationmodule en System 106 Keyless In-componenten.

### Levering

- Bandkabel, 10-polig en afsluitweerstand zijn bij de levering inbegrepen (uitzondering: Opbouwbehuizing 1-voudig).

## Afmetingen in mm

1-voudig:	106,5	106,5	23,35
2-voudig:	106,5	213,0	25,35
3-voudig:	106,5	319,5	25,35
4-voudig:	106,5	426,0	25,35
2 x 2-voudig:	213,0	213,0	25,35
5-voudig:	106,5	532,5	25,35

---