


System 106 behuizing verzonken 2-voudig



| Specificatie | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN |
|--|----------|----|--------------------|----|---------------|
|  2-voudig | 5512 00 | 1 | 144,33 | 20 | 4010337102083 |

Onafhankelijk van de vooruitgang in de bouw kunnen de behuizingen al bij de ruwbouw worden gemonteerd.
Behuizing in een antraciet gelakte metaallegering verkrijgbaar: robuuste materialen die zorgen voor een lange levensduur.

Kenmerken

- Verticale en horizontale montage zorgt voor een optimale aanpassing op de inbouwlocatie.
- Geschikt voor gebruik in de gevelmodule.
- De behuizingen kunnen worden gemonteerd zodra de gevel is voltooid.

Aanwijzingen

- System 106 behuizing verzonken 1-voudig alleen voor gebruik met deurstationmodule en System 106 Keyless In-componenten.
- Voor gebruik met System 106 inbouwdoos verzonken bij in het gebouw aanwezige frontplaat (brievenbus, deurinbouwsysteem e.d.).

Levering

- Bandkabel, 10-polig en afsluitweerstand zijn bij de levering inbegrepen (uitzondering: System 106-behuizing verzonken 1-voudig).

Afmetingen in mm

| | | | |
|---------------------|-------|-------|-------|
| Behuizing 1-voudig: | 106,5 | 106,5 | 23,35 |
| Behuizing 2-voudig: | 106,5 | 213,0 | 25,35 |
| Behuizing 3-voudig: | 106,5 | 319,5 | 25,35 |
| Behuizing 4-voudig: | 106,5 | 426,0 | 25,35 |
| 2 x 2-voudig: | 213,0 | 213,0 | 25,35 |
| Behuizing 5-voudig: | 106,5 | 532,5 | 25,35 |