



## Basiselement Modular Jack RJ45 cat.6A 10 Gbit-Ethernet Snijklemtechniek



| Specificatie   | Art. nr. | VE  | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN           |
|--|----------|-----|--------------------|----|---------------|
|  zuiver wit glanzend | 5696 03  | 1/5 | 27,51              | 01 | 4010337463368 |
|  zwart mat          | 5696 10  | 1/5 | 27,51              | 01 | 4010337463375 |

### Technische gegevens

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Inbouwdiepte        |            |
| - Koppeling:        | min. 24 mm |
| - Snijklemtechniek: | 35 mm      |

### Aanwijzingen

- Bij gebruik met koppelingen in acht nemen: Niet geschikt voor wandgootinstallatie en standaard apparaatdoos. Aansluiting met haakse stekers aanbevolen.